

Acessorios para Tubo PEBD

Gancho de Suspensão - Fim de Linha - Estaca

GRG

Gancho cortagota - *Gancho corta gota*

Ref.	D	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
IIGRG2000N160	16	500	6000	B	●
IIGRG2000N200	20	200	4000	B	●
IIGRG2000N250	25	200	2000	B	●
IIGRG2000N320	32	100	1000	B	●



PDL

Estaca portagoma - *Estaca porta-goma*

Ref.	D	Color - Cor	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
IIPDL2000N160	16	negro - preto	-	400	C	●
IIPDL2000M160	16	marrón-castanho	-	400	C	●
IIPDL2000N200	20	negro - preto	-	400	C	●



GRL

Gancho cortagota largo

Gancho corta gota longo

Ref.	D	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
IIGRL2000N160	16	-	1500	B	●
IIGRL2000N200	20	-	1400	B	●



Abrazadera - *Braçadeira*

Ref.	Modelo	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
INM101336	Seguridad - <i>seguridade</i>	100	6500	C	●
SNM16201602	Tapón - <i>tampão</i>	-	1200	C	●



AFA

NUEVO NOVO

Anillo final de línea abierto - *Anilha fim de linha aberto*

Ref.	D	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
IIAFA2000V160	16	100	1500	C	●
IIAFA2000N180	18	100	1500	C	●
IIAFA2000V200	20	100	1200	C	●



AFL

Anillo final de línea - *Anilha fim de linha*

Ref.	D	Bolsa Saco	Caja Caixa	Tipo	Disp.
IIAFL2000N160	16	200	2400	B	●
IIAFL2000N200	20	200	1600	B	●



SE DESENGANCHA Y SE ENGANCHA DE UNA VEZ, PARA UN RÁPIDO DRENAJE!

Ideal como terminal para las tuberías de goteo. Gracias al nuevo anillo final de línea realizado por Irritec, el mantenimiento de la tubería será fácil y funcional.

Se coloca al final de la línea de tubería de goteo y te permite la limpieza de la misma sin tener que quitarlo completamente. Es suficiente con darle la vuelta, desengancharlo y con un simple movimiento será posible realizar todas las operaciones deseadas en la tubería ya instalada.

ENGATA E DESENGATA DE UMA SÓ VEZ PARA UMA RÁPIDA DRENAGEM DA LINHA

Ideal como terminal para as linhas de gotejadores. Graças a um novo anel fim de linha desenvolvido por Irritec, a manutenção do tubo será fácil e funcional.

Coloca-se no fim da linha do tubo gota a gota e permite a limpeza da mesma sem ter que retirar na totalidade. É suficiente dar a volta, desengatar e com um simples movimento será possível realizar todas as operações desejadas no tubo já instalado.



PATENTADO PATENTEADO

